

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ALEXANDRE LIMA

TELEFONE: (21) 96461 9579

E-MAIL: picapaufly@hotmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA DE SANTA CRUZ 10.085; SANTÍSSIMO RIO DE JANEIRO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: NOVA PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: AERON

DATA DE FABRICAÇÃO: 2002

Nº DE SÉRIE: 28638

TAMANHO: 100 a 130 kg

COR: AMARELO, PRETO, BRANCO E CINZA.

DATA DE INSPEÇÃO: 19/09/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 19/09/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	(600 Gr)	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
	ESQUERDO	600	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	600	CENTRO	600	OK
	DIREITO	600	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr.

POROSIDADE EXTRADORSO	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
	1416 s	1103 s	1241 s	1339 s	1192 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO					

“VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO”

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO


LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.


“VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO”

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	02 FUROS	04 RIPSTOPS INSTALADOS
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES/RESSECADOS	06 COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM (X) NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.
DR2	LINHA PRINCIPAL PUÍDA, SUBSTITUIDA.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES		
	ESQUERDO	DIREITO
A	520 mm	520 mm
B	520 mm	520 mm
C	520 mm	520 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA		
	30 mm	30 mm

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

TRIMAGENS CORREÇÕES E MEDIDAS DAS LINHAS

		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	837,0 CM	830,4 CM	837,6 CM	850,7 CM	863,7 CM	757,5 CM	826,3 CM	ESQUERDO	1	837,3 CM	830,5 CM	838,0 CM	851,1 CM	863,8 CM	758,0 CM	828,5 CM
DIREITO	2	832,4 CM	826,2 CM	833,0 CM	846,8 CM	860,3 CM	759,3 CM	825,9 CM	ESQUERDO	2	832,9 CM	825,9 CM	833,5 CM	846,9 CM	860,3 CM	759,3 CM	827,6 CM
DIREITO	3	830,9 CM	824,2 CM	831,9 CM	843,8 CM	857,6 CM	761,1 CM	840,8 CM	ESQUERDO	3	830,7 CM	824,8 CM	832,3 CM	843,9 CM	857,8 CM	760,7 CM	842,5 CM
DIREITO	4	833,7 CM	827,3 CM	835,0 CM	847,3 CM	859,9 CM		849,3 CM	ESQUERDO	4	833,8 CM	827,5 CM	835,4 CM	847,3 CM	860,5 CM		851,5 CM
DIREITO	5	831,7 CM	825,1 CM	831,4 CM	841,7 CM			843,9 CM	ESQUERDO	5	831,3 CM	824,8 CM	831,4 CM	841,3 CM			845,1 CM
DIREITO	6	827,8 CM	821,5 CM	828,6 CM	838,2 CM			850,5 CM	ESQUERDO	6	827,4 CM	821,8 CM	828,2 CM	837,7 CM			851,2 CM
DIREITO	7	825,8 CM	820,9 CM	826,9 CM	836,5 CM			862,8 CM	ESQUERDO	7	825,7 CM	820,8 CM	827,3 CM	836,2 CM			863,7 CM
DIREITO	8	827,2 CM	822,6 CM	828,3 CM	837,6 CM			871,4 CM	ESQUERDO	8	827,1 CM	822,4 CM	829,2 CM	837,3 CM			872,7 CM
DIREITO	9	820,5 CM	813,8 CM	819,2 CM	827,1 CM			871,8 CM	ESQUERDO	9	819,9 CM	814,8 CM	818,2 CM	825,9 CM			873,0 CM
DIREITO	10	812,2 CM	806,0 CM	810,7 CM	818,6 CM			882,7 CM	ESQUERDO	10	811,2 CM	806,6 CM	809,7 CM	817,2 CM			883,6 CM
DIREITO	11	810,7 CM	805,3 CM	809,6 CM	817,6 CM				ESQUERDO	11	810,5 CM	806,1 CM	809,2 CM	816,2 CM			
DIREITO	12	802,8 CM	797,4 CM	800,0 CM	805,7 CM				ESQUERDO	12	802,3 CM	798,2 CM	799,7 CM	804,8 CM			
DIREITO	13	798,5 CM	793,2 CM	795,7 CM	800,7 CM				ESQUERDO	13	798,0 CM	793,9 CM	795,5 CM	800,0 CM			
DIREITO	14	800,8 CM	795,9 CM	796,9 CM	801,5 CM				ESQUERDO	14	800,2 CM	796,3 CM	796,6 CM	800,7 CM			
DIREITO	15								ESQUERDO	15							
DIREITO	16								ESQUERDO	16							
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES	D9	825,7 CM	LH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES	D10	817,1 CM	LH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES	D11	816,2 CM	LH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, NÃO ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS AS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.

SL: 0mm

DL: - 9mm

LH: - 14mm

PH: - 24mm

PH+: - 32mm

Linha do freio lado direito, aliviada em 20mm para simetria.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 19 de setembro de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

