

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Inack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: JOE VIEIRA DA SILVA

TELEFONE: (21) 98874 5180

E-MAIL: joevoador@hotmail.com

ENDEREÇO: RUA PAISSANDU; FLAMENGO RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: BGD PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: DUAL 2 SIZE 42

DATA DE FABRICAÇÃO: XXXX

Nº DE SÉRIE: BGO938089A

TAMANHO: SIZE 42 120 a 220 kg

COR: POPPI

DATA DE INSPEÇÃO: 23/09/2022

PROXIMA INSPEÇÃO: 23/09/2023 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	(600 Gr)	INTRADORSO	(400 Gr)	RESULTADO
	ESQUERDO	600	ESQUERDO	400	OK
	CENTRO	600	CENTRO	400	OK
	DIREITO	600	DIREITO	400	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600gr.

POROSIDADE EXTRADORSO	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
	861 s	547 s	317 s	520 s	415 s
POROTEST SKF	ESQUERDO		CENTRO		DIREITO
INTRADORSO	989 s		1062 s		1015

“VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO”

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO


LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO E 03 PONTOS NO INTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.


“VALORES DO INTRADORSO APENAS PARA CARÁTER INFORMATIVO”

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	OK	—
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	10 COLOCADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.	—



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES
REALIZADO SOMENTE NA REVISÃO COMPLETA E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS? SIM () NÃO (x)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (x)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					

OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHAS NA PROXIMA REVISÃO.

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES		
	ESQUERDO	DIREITO
A	372 mm	372 mm
A1	373 mm	372 mm
B	370 mm	370 mm
C	373 mm	370 mm
D	375 mm	372 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA		
	30 mm	30 mm

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

TRIMAGENS CORREÇÕES E MEDIDAS DAS LINHAS

		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	927,2 CM	915,6 CM	916,2 CM	931,5 CM	938,6 CM	839,1 CM	894,3 CM	ESQUERDO	1	927,8 CM	915,3 CM	917,5 CM	931,8 CM	938,8 CM	840,0 cm	894,0 cm
DIREITO	2	920,6 CM	908,7 CM	908,5 CM	922,6 CM	930,6 CM	832,2 CM	904,1 CM	ESQUERDO	2	920,8 CM	908,5 CM	909,9 CM	923,4 CM	930,8 CM	832,0 cm	905,0 cm
DIREITO	3	918,4 CM	903,9 CM	904,5 CM	918,8 CM	926,3 CM	835,5 CM	911,9 CM	ESQUERDO	3	918,6 CM	903,6 CM	905,8 CM	919,9 CM	927,2 CM	835,6 cm	911,7 cm
DIREITO	4	920,4 CM	905,8 CM	908,4 CM	925,2 CM	932,0 CM	826,0 CM	919,8 CM	ESQUERDO	4	920,6 CM	905,9 CM	909,7 CM	926,2 CM	932,9 CM	826,2 cm	920,0 cm
DIREITO	5	912,4 CM	901,8 CM	904,5 CM	922,2 CM	930,6 CM	822,6 CM	928,5 CM	ESQUERDO	5	912,8 CM	901,8 CM	905,1 CM	923,0 CM	930,9 CM	822,4 cm	928,9 cm
DIREITO	6	908,1 CM	897,5 CM	897,4 CM	914,6 CM	922,5 CM	817,2 CM	931,2 CM	ESQUERDO	6	908,5 CM	897,6 CM	898,3 CM	914,9 CM	922,8 CM	817,4 cm	931,6 cm
DIREITO	7	903,1 CM	893,2 CM	892,5 CM	905,6 CM	912,7 CM	816,7 CM	942,9 CM	ESQUERDO	7	903,2 CM	893,1 CM	894,0 CM	906,7 CM	913,6 CM	817,1 cm	943,4 cm
DIREITO	8	903,6 CM	894,4 CM	895,9 CM	905,4 CM	912,0 CM	821,0 CM		ESQUERDO	8	904,9 CM	893,9 CM	897,6 CM	906,3 CM	912,5 CM	821,7 cm	
DIREITO	9	889,6 CM	883,6 CM	887,1 CM	910,6 CM	920,1 CM	835,8 CM		ESQUERDO	9	889,7 CM	883,7 CM	887,5 CM	911,1 CM	920,3 CM	835,7 cm	
DIREITO	10	881,0 CM	874,5 CM	877,1 CM	916,8 CM	924,5 CM			ESQUERDO	10	881,0 CM	874,9 CM	877,6 CM	917,6 CM	924,5 CM		
DIREITO	11	880,0 CM	874,8 CM	874,7 CM	892,3 CM	899,8 CM			ESQUERDO	11	880,1 CM	875,1 CM	875,0 CM	892,6 CM	900,3 CM		
DIREITO	12	868,1 CM	864,9 CM	868,5 CM	883,8 CM	891,1 CM			ESQUERDO	12	868,5 CM	865,1 CM	868,3 CM	884,8 CM	891,8 CM		
DIREITO	13	862,1 CM	860,6 CM	864,2 CM	874,6 CM				ESQUERDO	13	862,0 CM	860,8 CM	864,6 CM	875,2 CM			
DIREITO	14	863,3 CM	864,1 CM	866,2 CM	869,6 CM				ESQUERDO	14	863,6 CM	864,6 CM	866,2 CM	870,2 CM			
DIREITO	15				871,2 CM				ESQUERDO	15				872,2 CM			
DIREITO	16								ESQUERDO	16							
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES									CORREÇÕES	A8	903, 2 cm	LH					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C1	916,5 cm	LH	D3	919,0 cm	LH		
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C2	909,0 cm	LH	D7	905,8 cm	DL		
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C3	904,9 cm	LH					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C4	908,8 cm	LH					
CORREÇÕES									CORREÇÕES	C8	896,3 cm	LH					

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS AS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.

SL: 0mm

DL: - 9mm

LH: - 14mm

PH: - 24mm

PH+: - 32mm

Linhas dos freios simétricas.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS
Data da emissão do laudo: 23 de setembro de 2022; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.
Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro
Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Site: www.autorizadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

