

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: LEONARDO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO

TELEFONE: (22) 99979 9709

E-MAIL: leo.aes@gmail.com

ENDEREÇO: RUA ARTHUR BROCHADO.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: SKYWALK PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: CHILI 2

ANO: 2010

Nº DE SÉRIE: SGCH2 XSG 1310 51953

TAMANHO: 60 a 85 kg

CORES: VERDE, VERMELHO, AMARELO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 28/01/2023

PROXIMA INSPEÇÃO: 28/01/2024 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSOMETER)	EXTRADORSO	(600 Gr)	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
	ESQUERDO	600	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	600	CENTRO	600	OK
	DIREITO	600	DIREITO	600	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600g de acordo com a gramatura.

POROSIDADE EXTRADORSO POROTEST SKF	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
	683 s	547 s	461 s	680 s	398 s


TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	-
INTRADORSO	POSITIVO	OK	-
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	-
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	-
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	-
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	-
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	-
ROLDANAS	POSITIVO	TRAVADAS E UMA SUBSTITUÍDA	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	RESSECADOS	10 ANÉIS INSTALADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	-	SELAGENS DAS COSTURAS DAS LINHAS REALIZADAS.	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM () NÃO (X)	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES VISUAIS.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

O TESTE DE CARGA DE RUPTURA DE LINHAS SÓ É REALIZADO COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS A LINHA PRINCIPAL A SER TESTADA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA, E O VALOR DESTA “NÃO ESTÁ INCLUSA NA REVISÃO”

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (X)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
OBS: CLIENTE OPTOU POR NÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHA.					

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES		
	DIREITO	ESQUERDO
A	467 mm	465 mm
A1	465 mm	467 mm
B	465 mm	465 mm
C1	465 mm	465 mm
C2	465 mm	465 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS		
	30 mm	30 mm

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)			
FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	TRAVADA	ROLDANA INSTALADA
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

SIMETRIA BILATERAL MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

SIMETRIA BILATERAL COMPARATIVA																	
		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	665,0 cm	658,6 cm	672,2 cm				734,9 cm	ESQUERDO	1	663,5 cm	657,8 cm	672,1 cm				734,4 cm
DIREITO	2	662,0 cm	656,0 cm	669,0 cm				711,8 cm	ESQUERDO	2	660,9 cm	654,8 cm	669,0 cm				711,3 cm
DIREITO	3	657,8 cm	653,8 cm	666,8 cm				698,5 cm	ESQUERDO	3	658,8 cm	653,0 cm	667,2 cm				698,1 cm
DIREITO	4	657,8 cm	654,1 cm	666,2 cm				690,2 cm	ESQUERDO	4	658,5 cm	653,1 cm	667,1 cm				689,9 cm
DIREITO	5	658,1 cm	651,5 cm	662,8 cm				687,4 cm	ESQUERDO	5	657,9 cm	652,4 cm	663,3 cm				687,9 cm
DIREITO	6	655,2 cm	649,2 cm	660,3 cm				673,5 cm	ESQUERDO	6	655,2 cm	649,8 cm	660,7 cm				673,9 cm
DIREITO	7	651,0 cm	645,9 cm	656,4 cm				668,1 cm	ESQUERDO	7	650,7 cm	646,6 cm	656,5 cm				668,3 cm
DIREITO	8	651,1 cm	646,2 cm	656,4 cm				666,4 cm	ESQUERDO	8	650,8 cm	647,0 cm	656,7 cm				666,4 cm
DIREITO	9	640,3 cm	638,1 cm	644,6 cm				656,0 cm	ESQUERDO	9	640,6 cm	638,5 cm	644,5 cm				655,4 cm
DIREITO	10	630,7 cm	629,4 cm	635,4 cm				649,4 cm	ESQUERDO	10	631,0 cm	629,8 cm	635,1 cm				648,8 cm
DIREITO	11	619,7 cm	618,8 cm	624,4 cm				644,5 cm	ESQUERDO	11	620,0 cm	619,1 cm	624,6 cm				643,8 cm
DIREITO	12	612,9 cm	611,7 cm	616,0 cm					ESQUERDO	12	613,0 cm	611,8 cm	615,8 cm				
DIREITO	13	588,3 cm	588,4 cm	596,3 cm					ESQUERDO	13	587,7 cm	588,2 cm	596,3 cm				
DIREITO	14	583,4 cm	585,9 cm	591,8 cm					ESQUERDO	14	583,2 cm	585,6 cm	592,3 cm				
DIREITO	15								ESQUERDO	15							
DIREITO	16								ESQUERDO	16							
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES	A3	657,8 cm	PH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES	A4	657,8 cm	PH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES	A9	640,3 cm	PH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES	A10	630,7 cm	PH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES	A11	619,7 cm	PH						CORREÇÕES								
CORREÇÕES	A12	612,9 cm	PH						CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.

SL: 00 mm

DL: - 6 a 10 mm

AS: 8 a 12 mm

TL: 10 a 14 mm

AS+: 12 a 14mm

PH: 15 a 20 mm

PH+: 20 a 25 mm

Linha do freio lado, aliviada em 00mm para simetria.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 28 de janeiro de 2023; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revise-o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

