



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsAPP) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadadoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

### DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME**: KELVIN SOAVE JOSÉ DA SILVA

TELEFONE: (21) 97335- 9313

E-MAIL: kelvin.soares@hotmail.com

ENDERECO: RUA ROUXINOL; ITAIPU NITERÓI.

#### **DADOS DO EQUIPAMENTO**

FABRICANTE: SOL PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: ELLUS 4

**ANO**: 2012

**№ DE SÉRIE**: 14069

TAMANHO: L

COR: CINZA, VERMELHO E BRANCO.

DATA DE INSPEÇÃO: 08/02/2023 PROXIMA INSPEÇÃO: 08/02/2024 OU APÓS 100 HORAS

	EXTRADORSO	GRAMAS	INTRADORSO	GRAMAS	RESULTADO
RESISTÊNCIA DO	ESQUERDO	600	ESQUERDO	600	OK
TECIDO	CENTRO	600	CENTRO	600	OK
(BETSOMETER)	DIREITO	600	DIREITO	600	OK


#### VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 600 kgf de acordo com a gramatura.

	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO	MÉDIA
POROSIDADE EXTRADORSO	109 s	67 s	99 s	108 s	138 s	104.2 s
POROTEST SKF						

TABELA DE REFERÊNCIA SKF								
TECIDO SOL PARAGLIDERS								
>120 s	EXCELENTE							
61 – 120 s	ВОМ							
21 – 60 s	MÉDIO							
06 – 20 s	FRACO VOÁVEL							
0 – 5 s	INAPROPRIADO							

### PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, P.E (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS INFERIORES) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	_
INTRADORSO	POSITIVO	OK	_
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	_
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	_
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	_
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	_
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	_
ROLDANAS	POSITIVO	ОК	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	08 ANÉIS ORINGS
			INSTALADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	_	-	REALIZADA A LIMPEZA
			INTERNA PARA RETIRADA
			DE RESÍDUOS.



AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)									
FITAS POSITIVO X X									
ROLDANAS	POSITIVO	Χ	X						
COSTURAS	POSITIVO	X	X						
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X						
MAGNETO	POSITIVO	Х	Х						

LINHAS	LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM ( ) NÃO ( X )								
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES								
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.								
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES.								

### VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

O TESTE DE CARGA DE RUPTURA DE LINHAS SÓ É REALIZADO COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS A LINHA PRINCIPAL A SER TESTADA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA, E O VALOR DESTA "NÃO ESTÁ INCLUSA NA REVISÃO"

		TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( X )												
	LINHA	INHA MATERIAL/TIPO RESISTÊNCIA CARGA DE RESULTADO OU OBSERVAÇÕ MÍN. RUPTURA												
1ª LINHA	A1													
2ª LINHA	B1													
3ª LINHA														
	OBS: CLI	OBS: CLIENTE OPTOU POR NÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHA.												

	MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES								
	DIREITO ESQUERDO								
Α	530 mm	530 mm							
A1	530 mm	530 mm							
В	532 mm	532 mm							
С	535 mm	535 mm							
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS									
	30 mm	30 mm							



### SIMETRIA BILATERAL MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

SIMETRIA BILATERAL COMPARATIVA																	
		Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES			Α	В	С	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	703,6 cm	703,0 cm	704,0 cm	709,4 cm			776,6 cm	ESQUERDO	1	703,8 cm	703,7 cm	704,3 cm	709,6 cm			778,5 cm
DIREITO	2	715,2 cm	713,3 cm	718,1 cm	742,0 cm			777,8 cm	ESQUERDO	2	715,1 cm	713,6 cm	717,6 cm	742,4 cm			779,3 cm
DIREITO	3	733,6 cm	732,5 cm	736,5 cm	750,1 cm			782,1 cm	ESQUERDO	3	733,7 cm	733,4 cm	736,6 cm	750,1 cm			783,7 cm
DIREITO	4	739,8 cm	737,8 cm	743,4 cm	759,4 cm			786,9 cm	ESQUERDO	4	739,7 cm	737,9 cm	743,4 cm	759,8 cm			787,7 cm
DIREITO	5	748,3 cm	745,4 cm	751,5 cm	769,8 cm			788,1 cm	ESQUERDO	5	748,0 cm	745,5 cm	751,5 cm	769,9 cm			788,8 cm
DIREITO	6	758,2 cm	754,7 cm	761,3 cm	776,9 cm			793,7 cm	ESQUERDO	6	757,7 cm	754,5 cm	761,0 cm	776,7 cm			796,1 cm
DIREITO	7	763,6 cm	759,8 cm	766,6 cm	776,8 cm			804,1 cm	ESQUERDO	7	763,9 cm	759,4 cm	767,0 cm	777,4 cm			805,2 cm
DIREITO	8	763,7 cm	759,0 cm	766,6 cm	782,0 cm			816,9 cm	ESQUERDO	8	764,0 cm	758,9 cm	766,5 cm	782,3 cm			817,9 cm
DIREITO	9	768,0 cm	762,9 cm	770,7 cm	790,2 cm			823,9 cm	ESQUERDO	9	768,5 cm	762,4 cm	770,9 cm	791,0 cm			825,0 cm
DIREITO	10	776,4 cm	770,9 cm	778,9 cm	795,6 cm				ESQUERDO	10	777,4 cm	770,9 cm	779,0 cm	795,6 cm			
DIREITO	11	781,4 cm	775,3 cm	783,4 cm	794,6 cm				ESQUERDO	11	781,2 cm	774,9 cm	783,5 cm	795,0 cm			
DIREITO	12	780,2 cm	774,1 cm	782,8 cm	798,4 cm				ESQUERDO	12	780,5 cm	774,2 cm	782,6 cm	798,3 cm			
DIREITO	13	783,9 cm	777,1 cm	786,1 cm	805,1 cm				ESQUERDO	13	783,8 cm	777,5 cm	785,8 cm	805,5 cm			
DIREITO	14	792,3 cm	784,8 cm	793,3 cm					ESQUERDO	14	791,3 cm	785,5 cm	793,5 cm				
DIREITO	15								ESQUERDO	15							
DIREITO	16								ESQUERDO	16							
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM. SL: 00 mm AS: 8 a 12 mm TL: 10 a 14 mm AS+: 12 a 14mm PH: 15 a 20 mm PH+: 20 a 25 mm

Linha do freio lado direito, aliviada em 20mm para simetria.



#### **OBSERVAÇÕES GERAIS**

**Data da emissão do laudo**: 08 de fevereiro de 2023; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadadoparapente.com.br e-mail: contato@autorizadadoparapente.com.br

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

