

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.
Campo Grande - Rio de Janeiro
CEP 23093-300

www.autorizadodoparapente.com.br

REVISÃO SIMPLES () ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA (X) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME: ANDRÉ GUSTAVO MAGALHÃES DA SILVA

TELEFONE: (21) 98023.4132

E-MAIL: andregmsilva1710@gmail.com

ENDEREÇO: RECREIO DOS BANDEIRANTES RJ.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FABRICANTE: PARAMANIA PARAGLIDERS

TIPO/MODELO: EVOLUTION 2

ANO: XXXX

Nº DE SÉRIE: 0911593

TAMANHO: 80 a 185 kg

CORES: PRETO, BRANCO E LARANJA.

DATA DE INSPEÇÃO: 08/09/2023

PROXIMA INSPEÇÃO: 08/09/2024 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONOMETER)	EXTRADORSO	(800 Gr)	INTRADORSO	(800 Gr)	RESULTADO
	ESQUERDO	800	ESQUERDO	800	OK
	CENTRO	800	CENTRO	800	OK
	DIREITO	800	DIREITO	800	OK

VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

OBS: Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 800gr de acordo com a gramatura.

POROSIDADE EXTRADORSO POROTEST SKF	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
	151 s	114 s	67 s	99 s	112 s


TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE


A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE

EXTRADORSO



INTRADORSO



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	—
INTRADORSO	POSITIVO	01 PEQUENO FURO 01 RIPSTOP FORA DO PADRÃO.	SUBSTITUIÇÃO
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	—
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	—
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	—
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	—
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	—
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	RESSECADOS	10 ANÉIS DE TRAVA DAS LINHAS INSTALADOS.
OBSERVAÇÕES EXTRAS	—	—	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM (X) NÃO ()	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES VISUAIS.
STB	LINHA PRINCIPAL ESTABILIZADOR COM CAPA PUÍDA, FEITA A SUBSTITUIÇÃO.

VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

OS TESTES DE CARGAS DE RUPTURAS DE LINHAS SÓ SÃO REALIZADOS COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS AS LINHAS PRINCIPAL E SUPERIOR A SEREM TESTADAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS, E O VALOR DESTAS “NÃO ESTÃO INCLUSAS NA REVISÃO”

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM () NÃO (X)					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					

OBS: CLIENTE OPTOU POR NÃO REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHA.

MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES

	DIREITO	ESQUERDO
A	510 mm	510 mm
B	505 mm	509 mm
C	505 mm	505 mm
D	510 mm	510 mm
DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS		
	30 mm	30 mm

AValiação DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)

FITAS	POSITIVO	X	OK
ROLDANAS	POSITIVO	X	OK
COSTURAS	POSITIVO	X	OK
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	OK
MAGNETO	POSITIVO	X	OK



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

SIMETRIA MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

SIMETRIA BILATERAL COMPARATIVA																	
		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES	
DIREITO	1	697,8 cm	688,4 cm	698,6 cm	737,3 cm		645,7 cm	764,8 cm	ESQUERDO	1	697,2 cm	688,4 cm	698,9 cm	738,1 cm		646,7 cm	764,8 cm
DIREITO	2	696,8 cm	687,3 cm	697,6 cm	728,8 cm		640,5 cm	755,0 cm	ESQUERDO	2	696,4 cm	687,3 cm	698,0 cm	728,8 cm		641,4 cm	755,0 cm
DIREITO	3	697,8 cm	689,7 cm	699,2 cm	721,6 cm		644,6 cm	747,2 cm	ESQUERDO	3	697,9 cm	689,7 cm	700,3 cm	722,0 cm		645,3 cm	747,2 cm
DIREITO	4	700,3 cm	692,0 cm	701,7 cm	719,9 cm		651,7 cm	740,1 cm	ESQUERDO	4	700,2 cm	692,0 cm	702,7 cm	720,1 cm		652,6 cm	740,1 cm
DIREITO	5	696,0 cm	688,6 cm	698,6 cm	720,7 cm		662,2 cm	734,7 cm	ESQUERDO	5	696,1 cm	688,9 cm	698,8 cm	721,1 cm		663,1 cm	734,7 cm
DIREITO	6	692,5 cm	686,3 cm	696,0 cm	725,0 cm			732,0 cm	ESQUERDO	6	692,8 cm	686,3 cm	696,2 cm	725,4 cm			732,0 cm
DIREITO	7	689,8 cm	683,6 cm	693,4 cm	720,2 cm			730,3 cm	ESQUERDO	7	689,9 cm	684,3 cm	693,8 cm	720,2 cm			730,3 cm
DIREITO	8	690,5 cm	685,2 cm	694,3 cm	720,0 cm			730,0 cm	ESQUERDO	8	690,7 cm	685,6 cm	694,7 cm	720,4 cm			730,0 cm
DIREITO	9	689,8 cm	684,5 cm	694,6 cm	723,7 cm			728,2 cm	ESQUERDO	9	689,5 cm	685,4 cm	695,0 cm	724,3 cm			728,2 cm
DIREITO	10	682,6 cm	677,8 cm	688,4 cm	729,6 cm			718,8 cm	ESQUERDO	10	682,8 cm	679,0 cm	689,0 cm	730,1 cm			718,8 cm
DIREITO	11	672,6 cm	669,5 cm	678,9 cm	725,1 cm			708,6 cm	ESQUERDO	11	673,1 cm	670,1 cm	679,6 cm	725,6 cm			708,6 cm
DIREITO	12	668,8 cm	667,2 cm	675,8 cm	716,8 cm			702,1 cm	ESQUERDO	12	669,5 cm	667,6 cm	676,5 cm	717,2 cm			702,1 cm
DIREITO	13	668,7 cm	666,8 cm	675,0 cm	709,3 cm			693,7 cm	ESQUERDO	13	669,2 cm	666,8 cm	675,7 cm	709,2 cm			693,7 cm
DIREITO	14	665,3 cm	663,2 cm	669,9 cm	704,9 cm			687,7 cm	ESQUERDO	14	665,3 cm	663,9 cm	670,4 cm	705,2 cm			687,7 cm
DIREITO	15	667,6 cm	665,3 cm	672,9 cm	702,6 cm				ESQUERDO	15	667,5 cm	666,0 cm	673,7 cm	702,8 cm			
DIREITO	16				703,9 cm				ESQUERDO	16				704,3 cm			
DIREITO	17				696,2 cm				ESQUERDO	17				696,5 cm			
					692,7 cm									692,8 cm			
CORREÇÕES					689,6 cm				CORREÇÕES					689,3 cm			
CORREÇÕES					689,7 cm				CORREÇÕES					689,5 cm			
CORREÇÕES					688,6 cm				CORREÇÕES					689,0 cm			
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

TRIM.

SL: 00 mm

AS: 8 a 12 mm

TL: 10 a 14 mm

AS+: 12 a 14mm

PH: 15 a 20 mm

PH+: 20 a 25 mm

Linha do freio lado, aliviada em 00mm para simetria.



LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

DESCONSIDERE ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Data da emissão do laudo: 08 de setembro de 2023; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

Realizado por: Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados).

Site: www.autorizadoparapente.com.br **e-mail:** contato@autorizadoparapente.com.br

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revisem- o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

