

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE



Telefone: 21 3337 8016  
Celular: (WhatsApp) 21 9710104077  
E-mail: contato@autorizadodoparapente.com.br  
Rua Irnack do Amaral N° 02 Santíssimo.  
Campo Grande - Rio de Janeiro  
CEP 23093-300

[www.autorizadodoparapente.com.br](http://www.autorizadodoparapente.com.br)

REVISÃO SIMPLES ( ) ATÉ 20 DIAS PARA ENTREGA / REVISÃO COMPLETA ( X ) ATÉ 30 DIAS PARA ENTREGA

## DADOS DO PROPRIETÁRIO

**NOME:** PAULO ROBERTO MARTINS FREITAS

**TELEFONE:** (21) 99890. 2838

**E-MAIL:** probertty@yahoo.com.br

**ENDEREÇO:** RUA BOM NOME; SEPETIBA RJ.

## DADOS DO EQUIPAMENTO

**FABRICANTE:** GIN PARAGLIDERS

**TIPO/MODELO:** LEOPARD SIZE L

**ANO:** XXXX

**Nº DE SÉRIE:** BI07 Q9000190P

**TAMANHO:** 105 a 127 kg

**CORES:** (RED) BRANCO, VERMELHO E VINHO.

**DATA DE INSPEÇÃO:** 11/12/2023

**PROXIMA INSPEÇÃO:** 11/12/2024 OU APÓS 100 HORAS

RESISTÊNCIA DO TECIDO (BETSONETER)	EXTRADORSO	(800 Gr)	INTRADORSO	(600 Gr)	RESULTADO
	ESQUERDO	800	ESQUERDO	600	OK
	CENTRO	800	CENTRO	600	OK
	DIREITO	800	DIREITO	600	OK

## VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS APROVADO

**OBS:** Os demais testes somente serão realizados quando os resultados dos testes de resistências dos tecidos forem aprovados, valores mínimos toleráveis 400 a 800g de acordo com a gramatura.


POROSIDADE EXTRADORSO POROTEST SKF	ESQUERDO	P.E	CENTRO	P.E	DIREITO
	431 s	1086 s	1301 s	1335 s	301 s

TABELA DE REFERÊNCIA SKF	
>200 s	EXCELENTE
70 – 200 s	BOM
25 – 70 s	MÉDIO
18 – 25 s	FRACO
<18 s	INAPROPRIADO

# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

A POROSIDADE DO TECIDO É MEDIDA EM SEGUNDOS, QUANTO MAIOR O TEMPO REGISTRADO PELO APARELHO, MENOS AR ESTÁ PASSANDO PELO TECIDO, REPRESENTANDO A MELHOR SITUAÇÃO DO MATERIAL, O TESTE É REALIZADO EM 05 PONTOS NA PARTE DO EXTRADORSO DO PARAPENTE, INICIANDO SEMPRE PELO CENTRO DO VELAME ATÉ AS EXTREMIDADES, **P.E** (SÃO DOIS PONTOS EXTRAS DE MEDIÇÕES NO EXTRADORSO PARTES CENTRAIS) LEMBRANDO QUE O MAIOR DESGASTE OCORRE NA REGIÃO CENTRAL DO PARAPENTE.

## PONTOS PARA MEDIÇÃO DE POROSIDADE



INSPEÇÃO VISUAL	POSITIVO/NEGATIVO	OBSERVAÇÕES	REPAROS REALIZADOS
EXTRADORSO	POSITIVO	OK	-
INTRADORSO	POSITIVO	OK	-
BORDO DE ATAQUE	POSITIVO	Ok	-
BORDO DE FUGA	POSITIVO	Ok	-
PERFIL INTERNO	POSITIVO	Ok	-
BANDAS DIAGONAIS	POSITIVO	Ok	-
ANCORAGENS	POSITIVO	Ok	-
ROLDANAS	POSITIVO	OK	LUBRIFICADAS
ORINGS	POSITIVO	AUSENTES	06 ANÉIS DE TRAVAS DAS LINHAS INSTALADOS
OBSERVAÇÕES EXTRAS	-	-	REALIZADA A LIMPEZA INTERNA PARA RETIRADA DE RESÍDUOS.



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

LINHAS APRESENTARAM PROBLEMAS VISUAIS? SIM ( ) NÃO ( X )	
CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
	TODAS AS LINHAS FORAM VERIFICADAS INDIVIDUALMENTE.
	ESTÃO EM BOAS CONDIÇÕES VISUAIS.
OBS	REALIZAMOS AS SELAGENS DAS COSTURAS DAS LINHAS.

## VERIFICAÇÃO DE LINHAS E TIRANTES

OS TESTES DE CARGAS DE RUPTURAS DE LINHAS SÓ SÃO REALIZADOS COM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE, EM REVISÕES COMPLETAS E EM EQUIPAMENTOS COM MAIS DE 3 ANOS DE FABRICAÇÃO, POIS AS LINHAS PRINCIPAL E SUPERIOR A SEREM TESTADAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS, E O VALOR DESTAS “NÃO ESTÃO INCLUSAS NA REVISÃO”

TESTE DE CARGA DE LINHAS REALIZADO? SIM ( ) NÃO ( X )					
	LINHA	MATERIAL/TIPO	RESISTÊNCIA MÍN.	CARGA DE RUPTURA	RESULTADO OU OBSERVAÇÕES
1ª LINHA	A1				
2ª LINHA	B1				
3ª LINHA					
<b>OBS: REALIZAR TESTE DE RUPTURA DE LINHA NA PRÓXIMA REVISÃO.</b>					

## MEDIDAS DOS TIRANTES/RISES

	DIREITO	ESQUERDO
A	500 mm	500 mm
A1	500 mm	500 mm
B	500 mm	500 mm
<b>DIFERENÇA MÁXIMA TOLERADA DE AMBOS OS LADOS</b>		
	30 mm	30 mm

## AValiação DO ESTADO GERAL DOS TIRANTES (POS/NEG)

FITAS	POSITIVO	X	X
ROLDANAS	POSITIVO	X	X
COSTURAS	POSITIVO	X	X
SISTEMA DE ACELERAÇÃO	POSITIVO	X	X
MAGNETO	POSITIVO	X	X



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## SIMETRIA MEDIDA DAS LINHAS TRIMAGEM E CORREÇÕES.

SIMETRIA BILATERAL COMPARATIVA																	
		A	B	C	D	E	STAB	BRAKES			A	B	C	D	E	STAB	BRAKES
DIREITO	1	858,6 cm	856,1 cm	852,4 cm	861,3 cm		764,4 cm	915,2 cm	ESQUERDO	1	859,5 cm	856,4 cm	853,4 cm	861,7 cm		765,2 cm	916,7 cm
DIREITO	2	847,2 cm	843,4 cm	840,0 cm	849,1 cm		764,4 cm	897,1 cm	ESQUERDO	2	847,6 cm	844,4 cm	840,6 cm	849,9 cm		764,8 cm	896,2 cm
DIREITO	3	843,5 cm	840,4 cm	836,8 cm	846,7 cm		762,0 cm	895,4 cm	ESQUERDO	3	844,1 cm	841,3 cm	837,8 cm	846,4 cm		762,9 cm	895,1 cm
DIREITO	4	848,1 cm	845,2 cm	842,7 cm	850,9 cm		762,3 cm	877,7 cm	ESQUERDO	4	848,7 cm	846,2 cm	843,1 cm	851,6 cm		762,8 cm	878,8 cm
DIREITO	5	838,9 cm	836,2 cm	833,1 cm	842,6 cm		769,3 cm	860,1 cm	ESQUERDO	5	838,9 cm	836,5 cm	833,9 cm	843,3 cm		769,2 cm	860,8 cm
DIREITO	6	826,0 cm	823,8 cm	821,4 cm	829,9 cm			853,6 cm	ESQUERDO	6	826,8 cm	824,0 cm	821,9 cm	830,8 cm			854,8 cm
DIREITO	7	820,8 cm	818,6 cm	816,1 cm	823,9 cm			858,9 cm	ESQUERDO	7	820,8 cm	819,0 cm	817,2 cm	825,1 cm			860,1 cm
DIREITO	8	821,3 cm	819,4 cm	819,6 cm	825,9 cm			847,6 cm	ESQUERDO	8	821,4 cm	819,9 cm	821,1 cm	827,0 cm			847,3 cm
DIREITO	9	802,9 cm		802,4 cm				837,3 cm	ESQUERDO	9	802,8 cm		802,9 cm				836,9 cm
DIREITO	10	798,3 cm		798,0 cm					ESQUERDO	10	798,8 cm		798,5 cm				
DIREITO	11	790,5 cm		790,4 cm					ESQUERDO	11	790,8 cm		790,9 cm				
DIREITO	12	789,8 cm		789,8 cm					ESQUERDO	12	790,5 cm		790,2 cm				
DIREITO	13	783,1 cm		783,6 cm					ESQUERDO	13	783,4 cm		784,2 cm				
DIREITO	14	780,4 cm		780,5 cm					ESQUERDO	14	781,1 cm		781,3 cm				
DIREITO	15	779,6 cm		778,9 cm					ESQUERDO	15	780,8 cm		780,5 cm				
DIREITO	16	782,1 cm		780,9 cm					ESQUERDO	16	783,5 cm		781,8 cm				
DIREITO	17								ESQUERDO	17							
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								
CORREÇÕES									CORREÇÕES								

AS MEDIDAS DAS LINHAS SÃO REALIZADAS COM UM APARELHO DE MEDIÇÕES DIGITAL A LASER, PARA UMA MAIOR EFICÁCIA NAS MEDIÇÕES, SE ESTAS NÃO ESTIVEREM EM CONFORMIDADE COM O MAPA PADRÃO DE LINHAS, MODELOS E TAMANHOS, FORNECIDOS PELO FABRICANTE, REALIZAREMOS AJUSTES PARA MANTERMOS A SIMETRIA DE AMBOS OS LADOS, ALGUMAS APRESENTARAM POUCAS DIFERENÇAS, ULTRAPASSANDO A TOLERÂNCIA DE 10 mm, NECESSITANDO DE LOOPING PARA CORREÇÕES/SIMETRIAS DAS MESMAS, TODAS AS LINHAS FORAM MEDIDAS DIGITALMENTE, E APÓS CORREÇÕES ENCONTRAM SE DENTRO DOS PADRÕES ESTIPULADOS PELA TABELA DO FABRICANTE.

**TRIM.**

**SL: 00 mm**

**AS: 8 a 12 mm**

**TL: 10 a 14 mm**

**AS+: 12 a 14mm**

**PH: 15 a 20 mm**

**PH+: 20 a 25 mm**

**Linha do freio lado, aliviada em 00mm para simetria.**



# LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE PARAPENTE

## OBSERVAÇÕES GERAIS

**Data da emissão do laudo:** 11 de dezembro de 2023; válido por um ano ou 100 horas, conforme normas do fabricante.

**Realizado por:** Francisco Adilson Costa Ribeiro

Os dados transmitidos neste formulário serão tratados sob a égide da Lei 13.709/2018  
(Lei Geral de Proteção de Dados).

**Lacre de revisão:** 0097151

**Site:** [www.autorizadoparapente.com.br](http://www.autorizadoparapente.com.br) **e-mail:** [contato@autorizadoparapente.com.br](mailto:contato@autorizadoparapente.com.br)

**DESCONSidere ESSE LAUDO APÓS QUALQUER TIPO DE INCIDENTE OU ACIDENTE, DEVENDO SER REALIZADO OUTRA INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO.**

Parabéns por enviar seu equipamento para revisão revise-o no prazo recomendado no manual do fabricante, pedimos que infle sua vela e confira sempre seus equipamentos após sair da autorizada, um piloto consciente preza sempre pela segurança.

Voar viajar e fazer amigos!

